




D3-510

电子秤套装用户指南


使用产品前请仔细阅读本用户指南

设备组装




- 1 把主机安装在称体上, 连接处拧上两侧和底部共计10颗螺丝和底部的可调节脚;
- 2 称体的连接线从支架底部穿过插入主显示屏背面的串口;
- 3 打开称盘, 旋转5个可调节脚可调整称体水平, 确保准确的称重;
- 4 连接电源线和适配器, 插入打印机底部的电源接口接通电源, 按主显示屏和打印机电源按键启动设备。

摄像头安装(选配)



- ① 用1颗螺丝把摄像头安装在立柱上, 把摄像头的USB数据线插入主显示屏背面的USB口;
- ② 调整好摄像头的朝向, 拧紧摄像头转轴两侧螺丝, 可固定摄像头角度。

设备简介




主显示屏
用于操作员使用的触摸屏。

58打印机
用于打印票据。


秤盘
用于商品放置称重。

显示器
显示称重重量数值。

可调节脚
用于调整称体水平。



打印机电源按钮
纸仓门开关
错误指示灯



电源按钮
关机状态下，短按开机启动；
使用状态下，长按2-3秒，可选择关机或重启。
开机状态下，长按11秒，断电关机。

副显示屏
用于顾客端播放广告。

基本参数

操作系统	Android 11
处理器	四核64位Cortex-A55, 主频最高2.0GHz
主显示屏	15.6英寸, 分辨率FHD1920 x 1080, 多点触摸屏
客显屏	10.1英寸, 分辨率HD800 x 1280, 可选触摸屏
存储	2GB RAM + 16GB ROM
摄像头	选配, USB Type-A接口, 默认无
Wi-Fi	支持802.11 b/g/n
蓝牙	支持蓝牙4.1
外部储存卡	支持MicroSD(TF), 最大到128GB
打印机	手撕式58mm热敏打印机
喇叭	4Ω 3.0W Mono
外部接口	1 x 电源口, 1 x 网络口, 1 x 耳机口, 1 x RJ12 (12-24V)钱箱口, 1 x RJ11串口, 4 x USB Type-A口, Micro USBx调试口
电源适配器	输出功率60W, 输入: AC100~240V, 输出: DC24V/2.5A
量程	Max=6/15kg
分度值	e=d=2/5g
准确的等级	Ⓜ
尺寸 (宽x厚x高)	382 x 510 x 567mm
工作温度	-10℃ 至 +40℃
存储温度	-10℃ 至 +50℃
工作湿度	相对湿度≤85%, 无冷凝现象
限制海拔	海拔5000米以下

注意事项

安全警告

- 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中。
- 严禁在存有任何潜在爆炸性气体的场所使用。
- 非专业人员不要打开电源适配器，以免发生危险。
- 此为B级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
- 关于电池的更换：
 1. 用错误型号电池更换会有爆炸危险！
 2. 更换后的旧电池应交维修人员处理，切勿把它投入火中！

重要安全说明

- 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电电击的危险。
- 当您发现有异常气味，过热或烟雾情形下，请立刻切断电源。
- 避免在潮湿的环境下使用；避免在多尘或易燃易爆的场合使用。
- 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准，否则可能导致人身伤害。

建议

- 不要在靠近水或潮湿环境中使用，避免液体落入终端中。
- 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟。
- 不要摔、投掷或弯折。
- 尽量在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中。
- 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。

声明

本公司不对以下行为负责：

- 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏；
- 对于因选件或耗材(非本公司提供之最初产品或认可产品)造成的损坏或问题。(未经本公司同意，无权进行产品修改或变动)

免责申明

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本用户指南的权利。